


# Perfera

FTXM-N / RXM-N



Legújabb technológián alapuló kényelem,  
friss európai formába csomagolva


- › Gyakorlatilag hangtalan: az egység annyira halk, hogy működése szinte nem is hallható.
- › Tisztább, frissebb levegő a Daikin Flash Streamer technológiával: vegyen mély levegőt és ne aggódjon a levegő minősége miatt.
- › A több területet látó, intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt a közvetlen huzattól.
- › Online szabályzó (alaptartozék): egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárholnan szabályozhatja, vagy ellenőrizheti az energiafogyasztását.
- › A 3D légáram úgy kombinálja az önműködő függőleges és vízszintes lengőmozgásokat, hogy a meleg vagy hideg légáramot a helyiség legtávolabbi sarkaiba is eljuttassa.

**BLUEVOLUTION**



Energiabesorolás (akár)

A+++

Legújabb technológián alapuló kényelem,  
friss európai formába csomagolva

Hatékonysági adatok			FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.				1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.				1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke			A+++			A++			
		Névl. teljesítmény		Csak multi model alkalmazás részeként kapható.	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,20
		Éves energiafogyasztás			83	101	138	187	236	304	401
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke			A+++			A++		A+	
		Névl. teljesítmény			2,5	2,8	4,00	5,4	5,8	7,0	8,2
		SCOP/A			5,10			4,71		4,30	
		Éves energiafogyasztás			632	659	686	1.189	1.369	1.562	2.115

Műszaki adatok – Beltéri egység			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.			294x811x272				300x1,040x295		
Légszűrő	Típus				Kivehető / mosható / penészbiztos						
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem			41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem			39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.		550x765x285			735x825x300			734x870x320
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas/Alacsony		46/-		49/-	48/-		48/44	47/-
	Fűtés	Magas/Alacsony		47/-		49/-	48/-		49/45	48/-
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.–Max.		-10~46						
	Fűtés	Környezeti Min.–Max.		-15~18						
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / TCO <sub>2</sub> eq		R-32/0,76 / 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.		15			30			
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.		12			20			
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)			10			15			20



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a fagyvédők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV/ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtöbbé értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXM-N Terméklap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.